

印花廠化驗室自動化設備

宏益全自動染料印花滴定機

CADS 1420A

印花廠化驗室標準化的第一步

提供您快速、準確之配方，增加生產效率



- ◆ 重複色樣印花，有記錄可查，提高生產效率
- ◆ 建立色樣印花，方便生產追蹤
- ◆ 提供生產單位準確配方，減少失誤，提高產量
- ◆ 精密電磁閥，採加壓控制模式，滴液精準穩定
- ◆ 糊劑自動添加，可選配1~3支糊劑
- ◆ 天平計量，滴液重量有記錄可查
- ◆ 多天平設計，可同時多杯滴液，滴液速度快
- ◆ 採用計量法，計量精確度可達 $\pm 0.01\text{g}$ (染料)， $\pm 2\text{g}$ (糊劑)
- ◆ 自動偵測錯誤動作及警示功能
- ◆ WINDOWS作業系統，操作容易

型 號	CADS 1420A
母液瓶容量	2L 玻璃瓶
母液瓶數量	51
天平數量	4
滴定杯位	12
糊劑數量	2
機台尺寸 (WxDxH)	288 x 120 x 170cm
機台淨重	740kgs



◆ 糊劑滴定模組

宏益染液調製機 CAMS 90

用於染整廠化驗室染液之泡製作業，藉由高精確度及快速之調液方式，來提昇母液泡製之品質

- 母液泡製迅速精準
- 調液方式設定靈活
- 手動／自動自由切換
- 自動攪拌快速均勻
- 視窗作業系統，操作簡單



型 號	CAMS 90
天 平	精密度0.01g
攪拌器	六組獨立馬達可調速度
滴液閥組	五組冷熱水及大小量管閥組
電 源	單相 AC220V
功 率	4.5KW
機台尺寸	60 x 60 x 98cm (WxDxH)

COPOWER-Be Your Power



"Certified to ISO 9001:2015 in Quality Management System Requirements"



宏益科技股份有限公司
Copower Technology Co., LTD.

新北市汐止區福德一路341號
No. 341, Fu De 1st Rd.,
Hsi Chih Dist., New Taipei City, Taiwan
TEL: +886-2-26945880
FAX: +886-2-26943928
E-mail: info@copower.com.tw
http:www.copower.com.tw

經銷商(Agent)